

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

**Correo de ventas:** [ventas@tuboscolorimetricos.com](mailto:ventas@tuboscolorimetricos.com)  
**Haz tu pedido en WhatsApp:** 55 4788 4906

## Ácido fluorhídrico 1,5/b

Referencia CH 30 301

### Campo de aplicación

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Rango de medición estándar: | 1,5 a 15 ppm              |
| Número de emboladas (n):    | 20                        |
| Tiempo de medición:         | aprox. 2 min              |
| Desviación estándar:        | ±15 a 20 %                |
| Cambio de color:            | azul pálido → rosa pálido |

### Condiciones ambientales de funcionamiento

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Temperatura:      | 15 a 30 °C                   |
| Humedad absoluta: | máx. 9 mg H <sub>2</sub> O/L |

### Principio de reacción



### Sensibilidad cruzada

Si hay más humedad (> 9 mg H<sub>2</sub>O/L), se forma vapor de ácido fluorhídrico, que no puede indicarse cuantitativamente mediante el tubo detector (p. ej. porque la indicación es demasiado baja). Otros hidrocarburos halogenados en el rango VLA (TLV) no interfieren.

